

oprijplaat

hoogte x lengte x breedte 145 x 1440 x 500 mm, lengte standoppervlakte/lengte oprijplaat 500 / 1000 mm, draagvermogen per paar 12000 kg, van aluminium, oppervlak met sleuven

VE 2 stuks

Artikelnummer: 242542



Oprijplaat

oprijplaat

- hoogte x lengte x breedte 145 x 1440 x 500 mm
- lengte standoppervlakte/lengte oprijplaat 500 / 1000 mm
- draagvermogen per paar 12000 kg
- veiligheidsbalk tegen overeen rollen en bokwiel voor eenvoudige handling
- van aluminium, oppervlak met sleuven

Technische details

uitrusting werkplaats	laadhulp	draagvermogen/paar	12000 kg
type laadhulp	oprijplaat	laadhulp uitrusting	veiligheidsbalk tegen overeen rollen en bokwiel voor eenvoudige handling
lengte	1440 mm	materiaal	aluminium
breedte	500 mm	loopvlak	met sleuven
hoogte	145 mm	oppervlak	met sleuven
lengte standoppervlakte	500 mm	gewicht	31 kg

lengte oprijplaat 1000 mm

Dit past ook bij ...

148637		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
202880		steekwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubberbanden, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, constructie van staal, gelast, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
204206		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 61 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
400932		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil