

Wilms

Elektrische verwarming

EL2

Met 3 verwarmingsstand(en),
hoogte x lengte x breedte 315 x 210
x 200 mm, Geluidsniveau van 48 dB,
eenvoudig te dragen door
draaggreep, in zwart/geel

Artikelnummer: 243732



Wilms



Elektrische verwarming

- Voor gebruik in Werkplaatsen, magazijnen, garages en bouwplaatsen
- Met 3 verwarmingsstand(en)
- Verwarmingscapaciteit 0,65 - 2 kW, luchtcapaciteit 190 m³/h
- hoogte x lengte x breedte 315 x 210 x 200 mm
- spanningsverzorging netadapter 230V/50 Hz
- beschermingsklasse IP44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen
- Geluidsniveau van 48 dB
- Met ingebouwde kamerthermostaat en Axiaalventilator
- Ook alleen als ventilator te gebruiken
- eenvoudig te dragen door draaggreep
- in zwart/geel

kantoorhulp	verwarming	geluidsniveau	48 dB
type verwarming	Elektrische verwarming	kleur	zwart/geel
geschikt voor (branches)	Werkplaatsen, magazijnen, garages, bouwplaatsen	ventilator type	Axiaalventilator
verwarmingsniveaus	3	verwarming uitrusting	Kamerthermostaat
	0,65-2 kW	Verwarming functie	alleen ventilator
	190 m³/h	greep	draaggreep
hoogte	315 mm	WEEE-registratienummer	DE90579767
lengte	210 mm	WEEE-apparaatsoort	warmtewisselaar cat. 1
breedte	200 mm	merk volgens EAR-registers	Wilms
spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz	gewicht	5 kg
ip beschermingsklasse	44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen		