

chariot à plateaux en acier inoxydable

force 200 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 625 x 415
mm, plateau(x) en acier inoxydable,
roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 272299









chariot à plateaux en acier inoxydable

- Convient pour industrie alimentaire, lignes de production, cuisines ou bars
- force 200 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 625 x 415 mm
- hauteur x longueur x largeur 900 x 650 x 440 mm
- plateau(x) en acier inoxydable
- structure en acier inoxydable
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage TPE
- boîtier en polypropylène
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- boîtier inoxydable
- disposition des roues rectangulaire
- selon ISO 9223
- frein selon EN 1757-3
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | matériau boîtier (roue) | polypropylène |
| convient pour (secteurs) | industrie alimentaire, lignes de production, cuisines ou bars | équipement roue | 2 roulettes avec freins |
| type de chariot | chariot à étagères | alignement de niveaux | droit |
| matériau | acier inoxydable | hauteur | 900 mm |
| charge | 200 kg | longueur | 650 mm |
| longueur de plateau | 625 mm | largeur | 440 mm |
| largeur de plateau | 415 mm | rehausses | aucune |
| nombre de plateaux | 3 pièce | rabattable | non |
| Hauteur entre deux plateaux | 290 mm | Équipement des roues | inoxydable |
| matériau de plateforme | acier inoxydable | disposition des roues | rectangulaire |
| nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes | norme | EN 1757-3 (frein) |
| pneumatique | TPE | garantie | 5 années |
| Diamètre de roue | 125 mm | certification | selon ISO 9223 |
| roulement | Palier de pivotement | Poids | 14 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 219586 |  | kit de tasses à cappuccino, kit comprenant : 2 verres sans anses, en verre calorifuge, capacité par tasse 250 ml |
| 219597 |  | kit de tasses à expresso, kit comprenant : 2 tasses, 2 supports, en céramique mat en beige clair, capacité par tasse 50 ml |
| 222830 |  | essuie-tout, en Tissue avec surface gaufrée, 2 couches, feuille longueur x largeur 240 x 230 mm |
| 501597 |  | kit de chariot de lavage, 2x17 l seau ROUGE/BLEU, support à franges, presse d'essorage, 10 balais à franges, manche, structure en plastique, 4 roulettes pivotantes |
| 501943 |  | bac porte-couverts pour chariot à plateaux, hauteur x longueur x largeur 203 x 176 x 325 mm, à accrocher, en acier inoxydable |
| 527157 |  | kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois |