

RVS duwbeugelwagen

draagvermogen 200 kg, laadvlak
lengte x breedte 980 x 475 mm,
platform van RVS, platform gesloten,
onderstel in zilverkleurig, 4
zwenkwielen, 2 wielen met rem,
wielen met TPE-banden



Artikelnummer: 272307

RVS duwbeugelwagen

- draagvermogen 200 kg
- laadvlak lengte x breedte 980 x 475 mm
- laadhoogte 450 mm
- hoogte x lengte x breedte 905 x 1050 x 550 mm
- constructie van RVS (stevig gelast)
- platform van RVS
- platform gesloten
- onderstel in zilverkleurig
- 4 zwenkwielen, 2 wielen met rem
- wielen met TPE-banden
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- rem conform EN 1757-3
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	borgrand	nee
type wagen	etagewagen	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type platformwagen	duwbeugelwagen	banden	TPE
draagvermogen	200 kg	wiellager	zwenklager

laadhoogte	450 mm	wieluitrusting	2 wielen met rem
lengte laadvlak	980 mm	wiel-ø	125 mm
breedte laadvlak	475 mm	wielstand	rechthoekig
platform	gesloten	hoogte	905 mm
materiaal platform	RVS	lengte	1050 mm
constructies	geen	breedte	550 mm
nestbaar	nee	kleur	zilverkleurig
materiaal	RVS	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal verwerking	stevig gelast	levering	voorgemonteerd
schuifbeugel	1 stuks	garantie	5 jaar
etages aantal	2 stuks	gewicht	26 kg
in-/uitklapbaar	nee		

Dit past ook bij ...

219576		drinkglazen set, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm
501597		dweilwagense set, 2x17 l emmer in ROOD/BLAUW, mophouder, mopwring, 10 moppen, steel, frame van kunststof, 4 zwenkwielen
501943		bestekbak voor etagewagen, hoogte x lengte x breedte 203 x 176 x 325 mm, inhangbaar, van RVS
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel