

Hanselifter mobiele schaarheftafel

draagvermogen 800 kg, platform
lengte x breedte 1000 x 515 mm,
enkelvoudige schaar van staal met
slag- en krasvaste poedercoating in
zwart

Artikelnummer: 520985



Hanselifter Schaarheftafel

Draagvermogen 800 kg

mobiele schaarheftafel

- draagvermogen 800 kg
- platform lengte x breedte 1000 x 515 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- hefuitvoering handmatig met pedaal
- enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- torsiestijve staalconstructie
- met duwbeugel
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met polyurethaan-banden
- lengte x breedte 1330 x 575 mm
- gewicht 120 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	materiaal	staal
heftafeltype	mobiele schaarheftafel	materiaal platform	staal
draagvermogen	800 kg	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen

lengte platform	1000 mm	materiaal rollen	polyurethaan
breedte platform	515 mm	wiel-ø	150 mm
hefhoogte (min.)	420 mm	lengte	1330 mm
hefhoogte (max.)	1000 mm	breedte	575 mm
	996 mm	wiegfunctie	nee
hefbewegingen aantal tot max. ho	40 stuks	oppervlak platform	m. poedercoating
scharen uitvoering	enkelvoudige schaar	kleur platform	blauw // RAL 5012
bediening heffing	handmatig met pedaal	oppervlak schaar	m. poedercoating
bediening wielonderstel	handmatig	kleur schaar	zwart
greep	duwbeugel	gewicht	120 kg

Dit past ook bij ...

147738		PE-pallettopzetbak, voor kleinemballage, opvangvolume 20 l, hoogte x breedte x diepte 170 x 600 x 400 mm
521526		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 50-kern, afroller van metaal in rood
526741		magazijnstelling - complete stelling (basisveld en 2 aanbouwvelden), hoogte x breedte x diepte 2000 x 3068 x 436 mm, vaklast 150 kg, 3 stellingvelden met elk 4 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag