

sangle de levage

force simple directe 8000 kg,
longueur utile 5 m, en polyester en
bleu

Numéro d'article: 670218



Sangle de levage

2 plis

sangle de levage






- force simple directe 8000 kg
- force ficelage simple 6400 kg
- force suspension double 16000 kg
- longueur utile 5 m
- en polyester en bleu
- code de couleurs selon DIN EN 1492-1

Détails techniques

appareil de levage	équipement d'arrimage	couleur d'identification	bleu
équipement d'arrimage	sangle de levage	nombre de chaînes	1 pièce
charge (simple directe)	8000 kg	matériau	polyester
charge (ficelage simple)	6400 kg	norme	DIN EN 1492-1 (code couleurs)
charge (suspension double)	16000 kg	Poids	8,2 kg

longueur utile 5 m

Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm