

VARIOfit Raumsparwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1030 x 700 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 1 Stirnwand (Stahlrohr), mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 202959



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Raumspar-Wagen (C+C)

Traglast 500 kg




Raumsparwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1030 x 700 mm
- Ladehöhe 310 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Plattform aus Holz
- Aufbau 1 Stirnwand (Stahlrohr)
- mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
- Räder mit TPE-Bereifung
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Plattformwagen	Radlager	Kugellager
Plattformwagentyp	Raumsparwagen	Bereifung	TPE
Traglast	500 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
Ladehöhe	310 mm	Radanordnung	rechteckig
Ladeflächenlänge	1030 mm	Höhe	995 mm
Ladeflächenbreite	700 mm	Breite	840 mm
Material Plattform	Holz	Farbe	enzianblau // RAL5010
Aufbauten	1 Stirnwand (Stahlrohr)	Garantie	12 Jahre
nestbar	ja	Ladefläche Ausstattung	Plattform aus Holz
Material	Stahl	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
klappbar	nein	Gewicht	37 kg

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm