

## Rollcart Stuhlkarre

Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm, mit verschraubten und höhenverstellbaren Tragarmen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 402088



## Rollcart Stuhlkarre

Traglast 250 kg

Stuhlkarre



- Traglast 250 kg
- Höhe x Breite 1300 x 530 mm
- Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm
- mit verschraubten und höhenverstellbaren Tragarmen
- Ladungssicherung durch Gummibelag auf Tragarmen
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Naben mit Rollenlager



## Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	Luft
Karrentyp	Stuhlkarre	Material Felge	Kunststoff
Traglast	250 kg	Radlager	Rollenlager
Material	Stahl	Sicherheitsgriff	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1300 mm
Schaufelbreite	300 mm	Breite	530 mm
Schaufeltiefe	225 mm	Karre Ausstattung	höhenverstellbare Tragarme
klappbar	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Ladungssicherung	Gummibelag auf Tragarmen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Treppenkufen	nein	Gewicht	15 kg

## Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm