

Cemo Streugutbehälter

Inhalt 1100 l, Höhe x Länge x Breite
1010 x 1630 x 1210 mm, Aus GFK
(glasfaserverstärkter Kunststoff),
Behälter grün, Deckel orange,
Wände geschlossen mit
Entnahmeöffnung

Artikelnummer: 500366



Cemo GFK-Streugutbehälter mit Entnahmeöffnung

Streugutbehälter

- Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
- Inhalt 1100 l
- Höhe x Länge x Breite 1010 x 1630 x 1210 mm
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Ausgestattet mit Klappdeckel
- Behälter grün, Deckel orange
- Wände geschlossen mit Entnahmeöffnung
- Boden geschlossen
- Mit offenem Deckel ineinander stapelbar
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Außeneinrichtung Winterdienst




Farbe Deckel orange

Winterdienst	Streugut-Handling	Euronorm	nein
Behältertyp	Streugutbehälter	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	1100 l	Wand Ausstattung	Entnahmeöffnung
Höhe	1010 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Länge	1630 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Breite	1210 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Form	eckig	Beständigkeit	gegen Korrosion und UV-Strahlung
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	nestbar	ja
Farbe	grün	unterfahrbar	nein
Deckel	ja	Garantie	10 Jahre
Deckeltyp	Klappdeckel	Gewicht	52 kg

Zubehör

775078 Vorhängeschloss für Streugutwagen

Dazu passt auch ...

369022		Mülltonne, Inhalt 80 l, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
530286		Schneeschaufel, Schaufel aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Besen mit Aluminiumkante