

Weitspannregal

Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1512 x 524 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Spanplatte, Nutzung einseitig, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 868678

Weitspannregal

Anbauregal

Weitspannregal

- Anbaufeld
- Stecksystem
- Geeignet für sperrige Güter
- Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1512 x 524 mm
- Feldlast 1600 kg
- Fachlast 350 kg
- Fach Breite x Tiefe 1500 x 500 mm
- 5 Ebene(n) mit Spanplatte
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- der Boden wird holmbündig eingelegt
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Möbeltyp Regal

Böden / Ebenen Anzahl 5 Stück

Regaltyp	Weitspannregal	Böden- / Ebenentyp	Spanplatte
Regalsystem	Stecksystem	Böden / Ebenen Stabilität	Unterzüge
Regalfeld	Anbaufeld	Böden / Ebenen Montage	holmbündig eingelegt
geeignet für (Produkt/Material)	sperrige Güter	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Material	Stahl	Nutzung	einseitig
Höhe	3000 mm	Oberfläche Traversen	verzinkt
Breite	1512 mm	Regal Ausstattung	Böden
Tiefe	524 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Fachlast	350 kg	Stabilität / Aussteifung / Verst	gesickte Stützenverbinder
Fachbreite	1500 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Feldlast	1600 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Fachtiefe	500 mm	Anlieferung	zerlegt
Stärke Fachboden	19 mm	Gewicht	102,2 kg

Zubehör

720305		Holzboden für Weitspannregal, Breite x Tiefe 1500 x 500 mm, Stärke 19 mm, Für eine Fachlast von 350 kg, der Boden wird holmbündig eingelegt, aus Holz in Dekor natur
869739		Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2016 x 524 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Spanplatte, Nutzung einseitig, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
869772		Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2016 x 524 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltpapierkasten, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß