

Artikel nummer	artikelnaam
824617011	Bewegingsmelder 240°, 3-draads, IP54, 2.000W, LED 200W, wit

INFRAcontrol R 240°, infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, voor belasting tot max. 2.000 W/500 VA wit



Technische gegevens	824617011
Spanningstype	AC
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	2000 W
Dimfunctie met dimmerbaselement	nee
Diameter reikwijdte op vloer	10,00 m
Bediening op afstand	nee
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	12 min
Optimale montagehoogte	2,500 m
Nom. spanning	230 V
Kleur	wit
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Onderkruipbeveiliging	ja
Max. reikwijdte frontaal	12,000 m
Max. reikwijdte zijwaarts	6,000 m
Max. inschakelstroom	8,00 A
HVAC-aansturing	nee
Constantlichtregeling	nee
Ingang voor nevenunit	nee
Met signaaleenheid	nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	nee
Koppelbaar aan netwerk	nee
Gedwongen uitschakeling	nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja
Vrije dierzone	nee
Uitvoering oppervlakte	mat
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja