





Fassungen für IC-PLCC



Art. Nr.	Polzahl	VPE	Maße [mm]						
			A1	A2	B1	B2	C	D1	D2
PLCC 20	20	39	5,08	5,08	15,55	15,55	16,70	10,16	10,16
PLCC 28	28	33	7,62	7,62	18,10	18,10	20,30	12,70	12,70
PLCC 32	32	29	7,62	10,16	18,10	20,70	22,20	12,70	15,24
PLCC 44	44	25	12,70	12,70	23,20	23,20	27,50	17,78	17,78
PLCC 52	52	23	15,24	15,24	25,70	25,70	31,00	20,32	20,32
PLCC 68	68	19	20,32	20,32	30,80	30,80	37,30	25,40	25,40
PLCC 84	84	16	25,40	25,40	36,00	36,00	44,50	30,48	30,48

Kontaktfläche: verzinkt

VPE = Verpackungseinheit (Stück/Stange)

Datenblatt der Pin-Belegung der einzelnen PLCC-Fassungen auf Anfrage erhältlich.

PLCC-Fassungen für die Gehäuseformen EIA/JEDEC TYPE "A".

Zweifache Polungshinweise als Ausrichthilfe beim Chip einsetzen.

Drainagelöcher zur besseren Innenreinigung. Eingeformte Testlöcher neben jeder Kontaktfeder.

Isolierkörper-Material gemäß UL 94 V-0

Farbe: schwarz