

Technische Daten



Grundmaterial : Polyester (PET)
 Farbe : schwarz mit grauen Fäden
 Betriebstemperaturbereich : -50 °C bis +150 °C
 kurzfristig : bis 175 °C
 Schmelzpunkt : 250 °C

Brandschutzeigenschaften : selbstverlöschend nach FMVSS 302 (Typ B)
 : UL 1441 VW-1

Zulassungen : DIN EN 45545-2 (02/2016)
 : UL-File E197993

Art.-Nr.	Typ	Empfohlener Anwendungsbereich		Gewicht [g/100m]	Rollenlänge [m]
		min. [mm]	max. [mm]		
170-81000	HEGPETFR03	2	5	360	200
170-81001	HEGPETFR04	3	7	430	200
170-81002	HEGPETFR05	4	9	490	200
170-81003	HEGPETFR06	5	11	580	100
170-81004	HEGPETFR08	7	13	720	100
170-81005	HEGPETFR10	9	15	870	100
170-81006	HEGPETFR12	11	17	1030	100
170-81007	HEGPETFR15	13	20	1130	100
170-81008	HEGPETFR20	18	25	1310	50
170-81009	HEGPETFR25	22	30	1800	50
170-81010	HEGPETFR30	27	40	2180	50
170-81011	HEGPETFR40	35	50	2950	50
170-81012	HEGPETFR50	45	60	3610	50