

EcoTank ET-3850



Drucken Sie schnell und in professioneller Qualität zu extrem niedrigen Kosten mit diesem Multifunktions-Tintenstrahldrucker mit ADF, perfekt für vielbeschäftigte Privatanwender und kleine Büros

Reduzieren Sie Ihre Tintenkosten um bis zu 90 % mit diesem EcoTank-Drucker. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen können die integrierten großvolumigen Tintentanks leicht nachgefüllt werden. Da keine Patronen ersetzt werden müssen und der Drucker flexible Anschlussmöglichkeiten bietet, ist er perfekt für alle geeignet, die hochwertige Ausdrücke zu unglaublich niedrigen Kosten pro Seite suchen.

Endlich drucken ohne Patronen – jetzt wechseln!

EcoTank ermöglicht komfortables Drucken zu Hause. Die großvolumigen Tintentanks ermöglichen ein unkompliziertes Nachfüllen. Da die Tintenflaschen über ein Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionieren, kann nur die jeweils richtige Tinte eingefüllt werden.

Erhebliche Kostenersparnisse

Mit diesem sparsamen Drucker reduzieren Sie Ihre Tintenkosten um bis zu 90 %.¹ Im Lieferumfang enthalten ist eine zusätzliche Tintenflasche (Schwarz) für einen Tintenvorrat für bis zu 3 Jahren.² Ein Tintenflaschen-Set reicht für bis zu 7.500 Seiten in Schwarzweiß und 6.000 Seiten in Farbe.³ Das entspricht der beeindruckenden Zahl von bis zu 72 Tintenpatronen!¹

Epson Smart Panel-App

Mit dieser App können Sie Ihren Drucker über Ihr Smart-Gerät bedienen⁴. Sie können Dokumente und Fotos drucken, kopieren und scannen, den Drucker einrichten und steuern und Fehler beheben – alles über Ihr Handy oder Tablet.

Voller Funktionen

Dank der Farb-LCD-Anzeige mit 6,1 cm, des automatischen beidseitigen Drucks, des Dokumenteneinzugs für 30 Blatt, der Papierkassette für 250 Blatt an der Vorderseite und der Druckgeschwindigkeiten von bis zu 15,5 Seiten pro Minute⁵ können Sie problemlos und schnell verschiedene Aufgaben erledigen.

Moderne Flexibilität

Dank des kompakten Designs und der vollständigen Konnektivität über WLAN, Wi-Fi Direct und Ethernet können Sie diesen Drucker problemlos in Ihr Zuhause oder Büro integrieren und über Handys, Tablets und Laptops drucken.⁴

DATENBLATT / BROSCHÜRE



PRODUKTMERKMALE

- **DIN-A4-Multifunktionsdrucker mit ADF**
Drucken, Kopieren, Scannen
- **Extrem kostengünstiges Drucken**
Sparen Sie bis zu 90 % bei den Druckkosten¹
- **Bis zu 72 Patronen in einem Tintenflaschensatz¹**
Für den Druck von bis zu 7.500 Seiten in Schwarzweiß und 6.000 Seiten in Farbe³
- **Unkompliziertes Tintentanksystem**
Problemloses Nachfüllen dank Schlüssel-Schloss-Prinzip und Tintentanks an der Vorderseite
- **Epson Smart Panel-App**
Einrichten, Steuern, Drucken, Scannen und mehr – alles direkt über Ihr Smart-Gerät⁴

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Tintentechnologie	Pigmenttinte Schwarz und Farbstofftinten
Druckauflösung	4.800 x 1.200 dpi
Düsenkonfiguration	400 Düsen Schwarz, 128 Düsen pro Farbe
Kategorie	Home Office

DRUCK	
Number of colours	4 colour
Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734	15,5 Seiten/Min Schwarzweiß, 8,5 Seiten/Min Farbe
Maximale Druckgeschwindigkeit	33 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 20 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)
Farben	Schwarz [Pigment], Cyan [Dye], Gelb [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter http://www.epson.eu/testing .	

SCANNEN	
Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

PAPIERSPEZIFIKATIONEN	
Anzahl der Papierfächer	1
Papierformate	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Duplex	Ja (DIN A4, Normalpapier)
Automatischer Dokumenteneinzug	30 Seiten
Papierfachkapazität	250 Blatt Standard
Medienverarbeitung	Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier), Randlosdruck

ALLGEMEINES	
Energieverbrauch	12 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,9 W (Energiesparmodus), 5,3 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,15 kWh/week
Abmessungen	375 x 347 x 231 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	6,7 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Apple AirPrint
Farben	Schwarz

WEITERE FUNKTIONEN	
LC-Display	Typ: Farbe, Diagonale: 6,1 cm

SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Carry-in, 50.000 Seiten Optionale Garantieverlängerung verfügbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CJ61402
Barcode	8715946683782
Ursprungsland	Philippinen

EcoTank ET-3850

LIEFERUMFANG

- 1 Tintenset (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + zusätzliche Schwarz
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Schnellstartanleitung
- Garantiedokument

INK BOTTLE COMPATIBILITY

- 102
- 102
- 102
- 102
- 102



INK BOTTLE YIELD DATA

	●	● ● ●
Im Lieferumfang	14.000 Seiten*	5.200 Seiten*
Ersatztinte	7.500 Seiten*	6.000 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Die durchschnittlichen Kosteneinsparungen pro Seite und die durchschnittlich benötigte Menge an Tintenpatronen für den Druck derselben Zahl von Seiten wie mit den EcoTank-Tintenflaschen der Serien 102 und 104. Vergleich der durchschnittlichen Ergiebigkeit (A4-Drucke nach ISO/IEC 24711) von EcoTank-Tintenflaschen der Serien 102 und 104 mit den Original-Verbrauchsmaterialien, die bei den 50 meistverkauften Tintenstrahldruckern mit Tintenpatronen verwendet werden (nach GfK-POS-Daten für Tintenstrahldruckergeräte und -patronen für Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Spanien und Italien im Zeitraum April 2019 bis März 2020).
2. Basierend auf einem Druckvolumen von 100 Seiten pro Monat und der niedrigsten Ergiebigkeit des ersten Tintensatzes.
3. Die angegebene Ergiebigkeit wurde auf der Basis eines Originalverfahrens von Epson aus einer Drucksimulation für Testmuster nach ISO/IEC 24712 oder 29103 berechnet. Die angegebene Ergiebigkeit wurde NICHT nach ISO/IEC 24711 oder 29102 gemessen. Die tatsächliche Ergiebigkeit ist von den gedruckten Dokumenten, vom Papiertyp, von der Häufigkeit des Druckens und von Umgebungsbedingungen wie der Temperatur abhängig. Bei der Ersteinrichtung des Druckers wird eine bestimmte Menge an Tinte verwendet, um das System zu füllen. Daher ist die Ergiebigkeit des ersten, mitgelieferten Tintensatzes niedriger.
4. Für Epson Smart Panel und Epson Creative Print sind eine WLAN-Verbindung und Epson Druck-Apps erforderlich. Für Epson Email Print, Epson Scan-to-Cloud und Epson Remote Print Driver ist eine Internetverbindung erforderlich. Weitere Informationen zu den unterstützten Sprachen und Geräten finden Sie unter www.epson.de/connect, www.epson.at/connect bzw. www.epson.ch/connect.
5. Nach ISO/IEC 24734. Zeigt den durchschnittlichen ESAT Wert in der Kategorie „Office“ für einen einseitigen Druck im Standardmodus. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Epson.