

## Allit Euronorm-Stapelbehälter Eco

Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen



Artikelnummer: 149739

## Allit Euronorm-Stapelbehälter Eco

### Euronorm-Stapelbehälter

- Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 315 x 355 x 255 mm
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in grau/rot
- Wände geschlossen, Boden geschlossen
- Einfacher Transport durch geschlossene Griffflächen
- Mehrfach stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahngerecht
- temperaturbeständig von -20°C bis +60°C

### Technische Details



Behältertyp	Stapelbehälter	faltbar	nein
Euronorm	ja	Wandkonstruktion	geschlossen
Höhe	320 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Länge	400 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Breite	300 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Innenhöhe	315 mm	Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +60°C

Innenlänge	355 mm	rollenbahngeeignet	ja
Innenbreite	255 mm	Tragevorrichtung	geschlossene Grifflöcher
Material	Polypropylen	Farbe	grau/rot
recyclbar	ja	Unterbau	Standfläche
stapelbar	ja	Gewicht	1,42 kg
nestbar	nein		

## Zubehör

149731		2 Schiebeschnapp- / 2 Scharnierverschlüsse, für Euronormbehälter, Aus Polypropylen in grau/blau
149732		2 Schiebeschnapp- / 2 Scharnierverschlüsse, für Euronormbehälter, Aus Polypropylen in grau/rot
149741		4 Schiebeschnappverschlüsse, für Euronormbehälter, Aus Polypropylen in blau
149742		4 Schiebeschnappverschlüsse, für Euronormbehälter, Aus Polypropylen in rot
149752		Stülpdeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 400 x 300 mm, Höhe 10 mm, in grau
149754		Scharnierdeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 400 x 300 mm, Höhe 10 mm, in grau

## Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung