

Parallelschraubstock

Backenbreite 160 mm, Spannweite 210 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Mit Drehteller, Aus Stahl in blau

Artikelnummer: 195806



Parallelschraubstock

mit Drehteller

Parallelschraubstock

- Backenbreite 160 mm
- Spannweite 210 mm
- Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
- Mit Drehteller
- Aus Stahl in blau
- GS- und TÜV-geprüft

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Werkzeug	Material	Stahl
Werkzeugtyp	Parallelschraubstock	Farbe	blau
Backenbreite	160 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
Spannweite	210 mm	Lieferumfang	ohne Befestigungsschrauben für die Arbeitsplatte
Drehteller	ja	Gewicht	35,5 kg
Rohrspannbacken angeschmiedet	ja		

Zubehör

510975



Alu-Magnetbacken, für Backenbreite 160 mm