

fetra

Tischwagen mit Infektionsschutzausstattung

Traglast 600 kg, 2 Ebene(n) mit Holzplatte, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 225616



fetra
Transportgeräte



fetra Tischwagen mit Infektionsschutzausstattung

mit Hygieneschutzwand und 2 Flaschenhalterungen für Desinfektionsmittel

Tischwagen mit Infektionsschutzausstattung



- Traglast 600 kg
- 2 Ebene(n) mit Holzplatte
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Höhe x Länge x Breite 2010 x 1197 x 758 mm
- Mit Hygieneschutzwand, 2 Desinfektionsflaschenhalterungen
- Schiebebügel waagrecht
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3

- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	elektrisch leitend	nein
Wagentyp	Etagenwagen	Schiebebügel	1 Stück
Traglast	600 kg	Schiebebügelausrichtung	waagrecht
Ladeflächenlänge	1000 mm	klappbar	nein
Ladeflächenbreite	700 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Etagen Anzahl	2 Stück	Bereifung	TPE
Etagentyp	Holzplatte	Radlager	Rillenkugellager
Wagen Ausstattung	Hygieneschutzwand, 2 Desinfektionsflaschenhalterungen	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Höhe	2010 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	1197 mm	Farbe	brillantblau // RAL5007
Breite	758 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material	Stahl	Garantie	10 Jahre
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	60,2 kg

Zubehör

225620		Papierrollenhalter für Transportwagen, Breite x Tiefe 700 x 240 mm, mit Abrisskante, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225627		Müllsackhalter, für 1 x 120-Liter-Sack, mit Deckel (PVC) und Klemmring (Ø 340 mm), aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau