



KS Tools
KS Tools Universal-Abzieher
2+3-armig 90mm

Gr.2, 5t

Artikelnummer: 272665



Technische Details

Spanntiefe B in mm	100 mm	Abziehhaken-Gesamttiefe F	29 mm
Spindelgröße mm	G9/16"x2,0px190	Abziehhaken-Spizentiefe E	15,5 mm
Außensechskant-Antrieb in mm	17 mm	Abziehhaken-Breite G	17 mm
max. Druckkraft t	5	Anzahl Abziehhaken	mit 2 oder 3 Abziehhaken
Abziehhaken-Spitzenhöhe D	4 mm	Spannweite A in mm	90 mm
Funktions-Attribut 1	beidseitig verwendbar	Spannweite Aussenabzieher C	130
Schnellverstellung	nein	Material	Spezial-Werkzeugstahl

Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaff
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm