

## Bauer Arbeitsbühne

Länder-Ausführung DE, Traglast 470 kg, Höhe x Breite x Tiefe 2305 x 1200 x 800 mm, Von der Breitseite einfahrbar, zur Aufnahme mit Kran, Aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Artikelnummer: 525872



## Bauer Arbeitsbühne




### Gabeltaschen an der Breitseite

Arbeitsbühne

- Länder-Ausführung DE
- Traglast 470 kg
- Höhe x Breite x Tiefe 2305 x 1200 x 800 mm
- Plattform Breite x Tiefe 800 x 1200 mm
- Plattform rutschsicher
- Von der Breitseite einfahrbar
- Mit Abrutschsicherung
- Mit Werkzeugablage und Dach mit 4-strängiger Kette
- zur Aufnahme mit Kran
- Aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- zugelassen für 2 Personen
- GS- und TÜV-geprüft

Hebegerät	Hebezeug	Tiefe Plattform	1200 mm
Hebezeugtyp	Lastaufnahme	Plattform Ausführung	rutschsicher
Last-Handling	Stapler-Anbaugerät	Unterbau	Füße
Stapler-Anbaugerät	Arbeitsbühne	Einfahrmöglichkeit	Von der Breitseite
Ländervariante	Ausführung DE	Einfahrtaschenhöhe	135 mm
Traglast (max.)	470 kg	Material	Stahl
Höhe	2305 mm	Oberfläche	lackiert
Breite	1200 mm	Farbe	gelborange // RAL2000
Tiefe	800 mm	Farbe Ausführung	gelborange // RAL2000
Last-Handling Ausstattung	Werkzeugablage und Dach mit 4-strängiger Kette	Sicherheitsausstattung Hebezeuge	Abrutschsicherung
Kranbar	zur Aufnahme mit Kran	Zulassung	zugelassen für 2 Personen
faltbar	nein	Zertifizierung	GS // TÜV
Breite Plattform	800 mm	Gewicht	170 kg

### Dazu passt auch ...

141351		Werkzeugkoffer, Höhe x Breite x Tiefe 140 x 445 x 315 mm, Werkzeughalter, Trennsteg, Aus Aluminium
532375		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 275 x 620 x 300 mm, Ausstattung: 3 Schubladen, herausnehmbarer Kleinteileeinsatz, aus Kunststoff in schwarz
885688		Leitkegel, Höhe 500 mm, aus Recycling-PVC in rot/weiß, tagesleuchtend