

Bauer Späne-Kippmulde

Höhe x Länge x Breite 610 x 1390 x 840 mm, Inhalt 0,4 m³, Traglast 300 kg, Unterbau Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange



Artikelnummer: 528135



Bauer Späne-Kippmulde

mit niedriger Bauform

Späne-Kippmulde

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 610 x 1390 x 840 mm
- Schüttkantenhöhe 610 mm
- Inhalt 0,4 m³
- Traglast 300 kg
- Gewicht 77 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 455 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- öl- und wasserdicht
- mit Siebblech und Ablasshahn
- Unterbau Einfahrtaschen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Technische Details

Behältertyp Kippbehälter

Einfahrtaschenhöhe 55 mm

Inhalt	0,4 m³	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Höhe	610 mm	Einfahrtaschenabstand	455 mm
Länge	1390 mm	Einfahrbreite	455 mm
Breite	840 mm	Behälter Ausstattung	Siebblech und Ablasshahn
Traglast	300 kg	Ablasshahn	ja
Bauart	niedrige Bauform	stapelbar	nein
Höhe Schüttkante	610 mm	nestbar	nein
Material	Stahl	Griff	Schiebebügel
Material Verarbeitung	verschweißt	Gefahrstoffeignung	nein
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Oberfläche	lackiert
Kippfunktion	manuell	Farbe	gelborange // RAL2000
Kippsicherung	Kippsicherung gegen Abrutschen	Farbe Ausführung	orange
unterfahrbar	ja	Deckel	nein
Unterbau	Einfahrtaschen	Gewicht	77 kg

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau