

Sackkarre

Profi

Traglast 250 kg, Räder mit Gummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 180 mm, Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 949168



Sackkarre Profi

mit pannensicheren Rädern

Sackkarre

- Geeignet für Werkstatt- und Montagebereiche
- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 400 x 180 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 1070 x 570 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Gummi-Bereifung
- Rad Ø 260 mm

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	klappbar	nein
Karrentyp	Sackkarre	Treppenkufen	nein
geeignet für (Branche/Bereich)	Werkstatt- und Montagebereiche	Bereifung	Gummi
Traglast	250 kg	Rad-Ø	260 mm
Schaufelbreite	400 mm	Sicherheitsgriff	ja

Schaufeltiefe	180 mm	Höhe	1070 mm
Material	Stahl	Breite	570 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Tiefe	500 mm
Oberfläche	kunststoffbeschichtet	Gewicht	11 kg
Farbe	enzianblau // RAL5010		