

MNX ABS 175/100 HG



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 175/100 HG
Artikelnummer: 6081321
Beschreibung: Gehäuse ABS • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074022981
E-Nummer:
Finland: 3420563
Dänemark: 8212023314
Italien: 7361115
Schweden: 2535766
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	180	180	100	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	7.1	7.1	3.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07

Materials:

Material: ABS
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: RAL 7035
Polyamid

Deckelschraubenmaterial:
Deckelschraubenfarbe: Grau
Dichtungsmaterial: TPE

Temperatur Bereich:

Kurzzeit: -40 ... 80 °C
Dauergebrauch: -40 ... 60 °C
Kurzzeit: -40 ... 175 °F
Dauergebrauch: -40 ... 140 °F

Zubehör:

MIV 175 Montageplatte
MIN 15 Tragschiene TS 15
MIV 15 Tragschiene TS 35
FP A 175/180 Frontplatte
HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen

Zertifikate:

Fimko
Europe EN 62208: 2003
Gost R

