

**Artikelnummer:** 309032

**Kurzbeschreibung:** Pramac elektrische disselstapelaar LX Duplex 14/50 Triplex, draagvermogen 1400 kg



**Langbeschreibung:** Pramac elektrische disselstapelaar LX Duplex 14/50 Triplex, draagvermogen 1400 kg: De elektrische meeloopstapelaar Pramac LX 14/50 is gebouwd voor professionele toepassingen in het magazijn en de handling. Met een hefvermogen tot 1400 kg en een opmerkelijke hefhoogte tot 50 meter biedt de elektrische meeloopstapelaar een soepele goederenbehandeling. De Pramac LX 14/50 elektrische meeloopstapelaar van Pramac is al standaard uitgerust met vele speciale functies voor een efficiënte en veilige bediening. Dankzij de 3 kW hefmotor heeft de machine een opmerkelijke hefhoogte tot 50 meter. De MOSFET-besturing en de gebruikte SEM-technologie garanderen ook een constante snelheid, eenvoudige wendbaarheid en een traploze aandrijving. De elektrische stapelaar van Pramac kenmerkt zich ook door zijn eenvoudige en comfortabele bediening. Grote disselknoppen vereenvoudigen het overzicht en verhogen de veiligheid. Zowel de claxon als een veiligheidsknop zijn bevestigd aan de helmstokkop. Krachtig en geruisloos heft en daalt- de Pramac LX 14/50 Triplex elektrische meeloopstapelaar de goederen met een last tot 1400 kg in slechts 0,13 m/s. <b>Technische details</b>

- Draagvermogen: 1400 kg
- Hefhoogte: 5000 mm
- Vork lengte/vork breedte: 1150/560 mm
- Rijden met/zonder belasting: 5,5/6,0 km/u
- Hijsen met/zonder last: 0,13/0,17 m/s
- Dalen met/zonder belasting: 0,4/0,1 m/s
- Vermogen tractiemotor: 1,2 kW
- Hefmotorvermogen: 3,0 kW
- Verf: Gepoedercoat
- Afmetingen: L 2001 x B 850 mm x B 2266 mm x H 2266 mm
- Eigen gewicht: 888 kg

