


## Feste Ballengriffe DIN 39 ST

Werkstoff: Stahl verzinkt.

Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.



Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 662 110 00, Ballengriff DIN 39 ST, Ausf. E 10 mm


Artikel-Nr. Ausf. E	d <sub>1</sub> mm	d <sub>3</sub> mm	d <sub>4</sub> <sup>h13</sup> mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	s mm	Gewicht g
662 110 00	10	M4	7	32	7	4	-*	11
662 113 00	13	M5	8	40	9	5	-*	24
662 116 00	16	M6	10	50	11	7	3	45
662 120 00	20	M8	13	64	13	8	4	91
662 125 00	25	M10	16	80	14	10	5	177
662 132 00	32	M12	20	100	21	13	6	360
662 136 00	36	M16	22	112	26	14	8	526

\* Nicht nach DIN 39.

## Feste Ballengriffe DIN 39 TH

Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, matt.

Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.




Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 662 220 00, Ballengriff DIN 39 TH, Ausf. E 20 mm

Artikel-Nr. Ausf. E	d <sub>1</sub> mm	d <sub>3</sub> mm	d <sub>4</sub> <sup>h13</sup> mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	s mm	Gewicht g
662 220 00	20	M8	13	64	13	8	4	25
662 225 00	25	M10	16	80	14	10	5	50
662 232 00	32	M12	20	100	21	13	6	100

## Feste Ballengriffe DIN 39 AL

Werkstoff: Aluminium poliert.

Ausführung E = mit eingegossenem Gewindezapfen und Innensechskant.



Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 662 316 00, Ballengriff DIN 39 AL, Ausf. E 16 mm

Artikel-Nr. Ausf. E	d <sub>1</sub> mm	d <sub>3</sub> mm	d <sub>4</sub> <sup>h13</sup> mm	l <sub>1</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	s mm	Gewicht g
662 316 00	16	M6	10	50	10*	7	3	20
662 320 00	20	M8	13	64	12*	8	4	35
662 325 00	25	M10	16	80	16*	12*	5	85
662 332 00	32	M12	20	100	21*	16*	6	150
662 336 00	36	M16	22	112	25*	16*	8	210

\* Nicht nach DIN 39.