


### Columbia R LP



#### Ausgestattet mit:

- 4-poligem Elektromotor (1450 U/min) mit thermischem Schutz und Wasserkühlung (3-Phasen-Modelle).
- Drei keramikbeschichteten Kolben (1 ph), Keramikkolben (3 ph), linearem Messing-Pumpenkopf mit eingebautem By-Pass-Ventil.
- Niederspannung und verzögertem Vollstopp (3-Phasen-Modell).
- Ansaug- und Lieferventilen aus Edelstahl.
- Integrierter Reinigungsmittel-Ansaugung mit externer Ansaug-Sonde.
- Druckregler • Manometer in Glycerinbad.
- Schlauchtrommel (**Sonderzubehör**).
- Zubehörhalter.
- Netzkabelhalter • Stahlrahmen. • Stahlabdeckung.

#### Standardausrüstung:

- 3.700.0036 Pistole M22 - 3/8" (Modell 1211 LP). 
- 3.700.0030 Pistole M22 - 3/8" mit rotierender Kupplung (Modell 1515 LP/2015 LP). 
- 3.701.0015 Lanze M22 hoher/niedriger Druck. 
- 3.103.0050 Düsentyp 045 (Modell 1211 LP/2015 LP)
- 3.103.0053 Düsentyp 060 (Modell 1515 LP) 
- 4.618.0049 Hochdruckschlauch 8 m (Modell 1211 LP)
- 4.618.0143 Hochdruckschlauch 10 m (Modell 1515 LP/2015 LP). 
- Netzkabel 5 m (Modell 1211 LP)
- Netzkabel 6 m (Modell 1515 LP - 2015 LP)

#### Sonderzubehör

- 6.608.0068 Hochdruck- Schlauchtrommel (Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten)

DETAILS SEITE 9



	COLUMBIA R 1211 LP	COLUMBIA R 1515 LP	COLUMBIA R 2015 LP
Art.-Nr.:	8.654.1071	8.654.1073	8.654.1072
Betriebsdruck/max.	120/150 bar -1740/2175 psi	150 bar - -2175 psi	200 bar - 2900 psi
Durchsatz	660 l/h -2,91 GPM	900 l/h -3,96 GPM	900 l/h -3,96 GPM
Leistungsaufnahme/Spannung	3000W - 230V~50Hz 1 ph	5000W - 400V~50Hz 3 ph	7000W - 400V~50Hz 3 ph
Motorpumpen-Typ/U/min	MP3/1450 U/min	MPW3/1450 U/min	MPW3/1450 U/min
Max. Wasser-Eintrittstemperatur	40 °C	40 °C	40 °C
Abmessung/Gewicht	50x90x83cm / 37 kg - 81 lbs	50x90x83cm / 49 Kg - 108 lbs	50x90x83cm / 51 Kg - 112 lbs