

## CLAVIJA HEMBRA

SIN TOMA DE TIERRA



### CARACTERÍSTICAS

Polos: 2P

Intensidad: 10A

Tensión: 250V

Frecuencia: 50 / 60 Hz

Grado de protección: IP20

Resistencia al impacto: IK07

Resistencia hilo incandescente: Partes activas: 750 °C

Autoextinguibilidad: V0 (UL94)

Resistencia a la temperatura por presión de bola.:

Partes activas / Active parts: 125 °C

Estabilidad dimensional: - 25 °C / + 85 °C

Normas aplicadas: UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2 (IEC 60884-1)



Código: EM09046