

Parka MULTININE

Artikel 58 367



EN ISO 11612  
A1|A2|B1|C1|F1



EN ISO 11611  
Klasse 1 | A1 + A2



EN 13034 TYP 6



EN 1149-3/-5



IEC 61482-2  
APC=2



EN 343



3  
3  
X

EN ISO 20471  
(bis Größe 40/42)



3

EN ISO 20471  
(ab Größe 44/46)



1

EN 14058  
(mit Innenjacke)

Gewebe zertifiziert nach EN ISO 11612 E2

Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze,

vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss,  
vordere Leiste mit Druckknöpfen und  
Regenablauf Rinne,

2 Brusttaschen mit Patte und Reißverschluss,

Ärmelabschluss weitverstellbar durch  
Druckknöpfe,

2 Seitentaschen mit Patte und  
Reißverschluss,


links Napoleontasche mit Reißverschluss,

Bund weitverstellbar durch innenliegenden  
Gummizug,

50mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und  
über Schultern,  
bei Gr.44/46-52/54 unterer Reflexstreifen am  
Ärmel 70mm breit,

Reflexpaspel an Kragen,

optional mit einziehbarer Innenjacke



235 leuchtgelb/kornblau



300 leuchtgelb/marine



337 leuchtgelb/anthrazit

**Gewebe 58:** Gelb: Körper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC,

Kontrastfarbe: Körper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FR, FC,

Futter: 55% Modacryl, 45% Baumwolle, PU-Membran, ca. 200 g/qm