



## Opis:

Zawory spustowe PROFI z szerokim gwintem 22 mm, do kontrolowanego spuszczenia cieczy z beczek i kanistrów, kolor: naturalny, w opakowaniu jednostkowym

- z udaroodpornego polietylenu do celów spożywczych z tulejką przyłączeniową do węża
- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- z szerokim gwintem 22 mm, pasuje do kanistrów z szeroką szyjką, butli i kanistrów na wodę PROFI
- z niebieskim pokrętkiem
- szybkie wypływanie bez bulgotania dzięki zintegrowanej wentylacji
- z możliwością obrotu o 360° do dowolnej pozycji
- odporność na ciśnienie do maks. 0,4 bar
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C
- Prędkość wypływu > 3,5 l/min
- Średnica zewnętrzna tulejki = 19 mm lub 3/4" (strefa wtykania)

## Informacje:

### Produkt

Numer produktu	<b>550105</b>
GTIN	<b>4007228550092</b>
Taryfa celna	<b>39174000</b>
Jednostka opakowania (JO)	<b>1</b>

Kolor	<b>naturalny</b>
Masa (kg)	<b>0,05</b>

### Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	<b>1</b>
D x S x W (mm)	<b>250 x 250 x 85</b>

Masa brutto OJ (kg)	<b>0,05</b>
---------------------	-------------

### Paleta

Liczba pudełek	<b>336</b>
Liczba warstw	<b>6</b>
D x S x W (m)	<b>1,2 x 0,8 x 0,83</b>

kartony/warstwa	<b>42</b>
Masa (kg)	<b>356,0</b>