



Descrizione

Imbuto per fusti, con filtro, in polietilene infrangibile (HD-PE), colore naturale

- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Con occhio di sospensione
- Con bordo antitrabocco (protezione antispruzzo) e in particolare con inserto filtrante a maglia fine in acciaio inossidabile (intercambiabile): s = Ø dell'inserto filtrante = 105 mm
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- Accessori a parte: Bocchettone cod. art. 953300 e tubo flessibile a soffietto cod. art. 957200
- Pezzo di ricambio: Inserto filtrante (cod. art. 958300)
- w = Ø della bocca dell'imbuto = 253 mm
- e = Ø del bocchettone di immissione = 50 mm
- Capacità 3,5 litri

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	953100
GTIN	4007228702996
Tariffa doganale	39241000
Unità di imballaggio	10

Colore	naturale
Volume in L	3,50
Peso (kg)	0,17
P x L x A (mm)	253 x 253 x 190

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	10
P x L x A (mm)	445 x 320 x 475

Peso lordo unità di imballaggio kg	2,1
------------------------------------	------------

Pallet

Numero di scatole	24
Numero di strati	4
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 2,05

Cartoni per strato	6
Peso (kg)	70,4