

Korbki ze stali nierdzewnej, z rękojeścią obrotową, z czworokątem wewnętrznym

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Korbka – stal nierdzewna 1.4308.

Oś obrotowa – stal nierdzewna 1.4305.

Uchwyt obrotowy – stal nierdzewna 1.4305.

Pierścień rozprężny – stal nierdzewna 1.4310.

Wersja:


Z połyskiem.

Wskazówka:

Podobne do DIN 469.

Korbki ze stali nierdzewnej, z rękojeścią obrotową, z czworokątem wewnętrznym

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 1	Wersja 2	A	D	D3	H	H1	H2	H3	L	SW
K0999.4110	czworokąt wewnętrzny	obrotowy	80	24	16	82	60	22	13,4	100	10
K0999.4212	czworokąt wewnętrzny	obrotowy	100	28	20	98	72	26	16	124	12
K0999.4314	czworokąt wewnętrzny	obrotowy	125	30	26	118	90	28	15,8	153	14
K0999.4417	czworokąt wewnętrzny	obrotowy	160	34	26	122	90	32	19,6	190	17