

Artikelnummer: 191301

Kurzbeschreibung: SSI Schäfer Archivregal, Anbaufeld, 7 Böden, B 995 x T 600 mm, verzinkt

Langbeschreibung: 2500 mm hoch/ideal zur Archivierung von Normordnern, aber auch zur Lagerung anderer Güter, da die Fachböden im Raster von 25,5 mm verstellbar sind. Durch 3 Breiten (750, 995 und 1285 mm) können die vorhandenen Räume optimal genutzt werden.

Schnelle, schraubenlose Montage
beliebig erweiterbar
erhältlich in 3 Bodenbreiten
ein- oder doppelseitige Bestückung
Ständerrahmen und Böden verzinkt in Lichtgrau (RAL 7035)

Ständerrahmen mit Metallfußplatte zur Bodenbefestigung
bei Regalfeldern mit 300 mm Fachbodentiefe muss mindestens bei jedem dritten Regalfeld ein Kreuzverband zur Längsversteifung eingesetzt werden
600 mm tiefe Fachböden mit Längsverband und Mittelanschlag, so dass Ordner nicht durchrutschen
Gesamtbreite: Anbauregale = Fachbodenbreite + 30 mm
max. Tragkraft pro Fachboden: bei Bodenbreite 750 mm = 60 kg, bei Bodenbreite 995 mm = 100 kg, bei Bodenbreite 1285 mm = 150 kg
max. Tragkraft pro Regalfeld: 2200 kg



Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4052939202815