

## Datenblatt Art. 902.065

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### DESK Steckdoseneinheit

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50 / 60Hz	<b>Frequenz</b>	50 / 60Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung Stecker</b>	<b>Wieland GST18i3</b>	<b>Supply cable Plug</b>	<b>Wieland GST18i3</b>
<b>Ableitung Kupplung</b>	<b>Wieland GST18i3</b>	<b>Through cable Coupling</b>	<b>Wieland GST18i3</b>
<b>WIELAND GST18i3</b> 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A 250V~, IP20		<b>WIELAND GST18i3</b> 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 16A 250V~, IP20	
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b>		<b>Socket outlets</b>	
<b>2x CEE 7/3 (Type F)</b> 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20		<b>2x CEE 7/3 (Type F)</b> 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35°/90° 16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
<b>Custom Module</b> 1x Custom Modul		<b>Custom Modules</b> 1x Custom Module	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Plattform</b>	Standard (kHE)	<b>Plattform</b>	Standard (kHE)
<b>Material</b> Gehäuse: Aluminium, eloxiert		<b>Material</b> Housing: Aluminium, anodised	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	

**Lieferumfang**

1x DESK Steckdoseneinheit

**Scope of delivery**

1x DESK power strip

Im Karton

In carton

**Umgebungsbedingungen****Environmental conditions****Schutzart**

IP20

**Protection type**

IP20

**Konformität / Approbation****Conformity / Approval****Bauart geprüft**IEC 60884 VDE 0620-  
1**Type approved**IEC 60884 VDE 0620-  
1

