

# ROLINE ProSecure II 3000 RM2HE

<b>Art.nr.</b>	19.40.1092
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	19.40.1092
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990154920



## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online, Rackmount
Kleur	grijs
Inhoud	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	2000 ... 3000 VA
Spanningssterkte (VA/W)	3000 / 2100
Bereik	95 %
Backup tijd	5 min
Backup tijd bij vol/half belast.	5 / 9 min
Gewicht	32
Afmeting (HxBxD)	88 x 428 x 610; 2 HE
Bouw type	Rackmount

Stroom (Ingang)	160-230V
Stroom (Uitgang)	230V
Uitgangsspanningsregeling	+/- 2%
Frequentie	50Hz +/- 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C20
Ausgänge	5
Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC 320 C13; 1 x IEC 320 C19
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Inschuifslot tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Window
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40C

Conformiteit

CE

## Back up time

Power rating (VA / W)

with 0 / 1 / 2 Battery pack (min)

3000/2100

5 / 13 / 28

2700/1890

6 / 16 / 34

2400/1680

7 / 20 / 40

2100/1470

9 / 25 / 48

1800/1260

11 / 30 / 56

1500/1050

14 / 37 / 66

1200/840

19 / 45 / 85

900/630

27 / 60 / 140

600/420

40 / 100 / 220

300/210

60 / 270 / 400