

RAPIDLIFT RVS schaarhefwagen

RAPID
LIFT

draagvermogen 1000 kg, vorklengte 1150 mm, zwenkwielen met nylon-banden, vorkrollen met nylon-banden

Artikelnummer: 142263



RAPIDLIFT Schaarheftruck

Draagvermogen 1000 kg












RVS schaarhefwagen

- draagvermogen 1000 kg
- vorklengte 1150 mm
- zwenkwielen met nylon-banden
- vorkrollen met nylon-banden
- hefhoogte 800 mm / verlaagde hoogte 80 mm
- hefbeweging per pompslag met last/zonder last 16 / 24 mm
- vorken van RVS geborsteld
- torsiestijve RVSconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel van RVS geborsteld
- zuiger hardverchroomd en geslepen
- lengte x breedte 1520 x 540 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- gewicht 98 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	bediening heffing	elektro/hydraulisch
hefwagentype	schaarhefwagen	heffing per pomp met last	16 mm
draagvermogen	1000 kg	heffing per pomp zonder last	24 mm
lengte vork	1150 mm	bediening wielonderstel	handmatig
lengte	1520 mm	oppervlak vork	geborsteld
breedte	540 mm	materiaal dissel	RVS
materiaal zwenkwiel	nylon	oppervlak dissel	geborsteld
materiaal vorkwielen	nylon	oppervlak zuiger	hardverchromd en geslepen
materiaal	RVS	lastzwaartepunt	600 mm
hefhoogte (min.)	80 mm	gewicht	98 kg
hefhoogte (max.)	800 mm		

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovended gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovended doorbroken
221284		werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
509659		IBC-container, hoogte x lengte x breedte 1013 x 800 x 1200 mm, inhoud 600 l, Standaarduitvoering, invulopening Ø 150 mm, met uitloopventiel nominale breedte 50, opening met aluminium plaatje, van polyethyleen in naturel wit, met Kunststof pallet
626475		Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten

