

## LISTA

### Schwerlast-Auszugregal



Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1290 x 1260 mm, Feldlast 9000 kg / Fachlast 800 kg / Fachlast Kopfboden 200 kg, 3 Ebene(n) mit Stahlrahmen mit 2-teiliger, eingelegter Spanplatte (40 mm). 2 Böden ausziehbar und 1 fester Kopfboden, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 179409

### LISTA Schwerlast-Auszugregal

#### Anbaufeld

Schwerlast-Auszugregal

- Ideal für die sichere Lagerung schwerer Güter wie Motoren, Spritzgussformen oder Stanzwerkzeugen, auch für die Beschickung mit Hebezeug und Paletten auf allen Ebenen - damit ist eine besonders platzsparenden Aufstellung möglich
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1290 x 1260 mm
- Feldlast 9000 kg / Fachlast 800 kg / Fachlast Kopfboden 200 kg
- 3 Ebene(n) mit Stahlrahmen mit 2-teiliger, eingelegter Spanplatte (40 mm). 2 Böden ausziehbar und 1 fester Kopfboden
- Leichtgängiger Einfachauszug mit Arretierung in ausgezogener und eingeschobener Stellung, 65 % ausziehbar
- Im Raster von 100 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, 2 Auszugböden, 1 Kopfboden, Bodenverankerung und Bodenausgleichsplatten-Set

- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Für Ihre Sicherheit: Schwerlast-Auszugregale müssen immer im Boden verankert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Pro Regalfeld darf immer nur ein Auszugboden ausgezogen werden

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden- / Ebenentyp	Spanplatte
Regaltyp	Schwerlast-Auszugregal	Böden / Ebenen Funktion	2 Böden ausziehbar
Regalfeld	Anbaufeld	Auszugsart	Einfachauszug
geeignet für (Produkt/Material)	Schwerlastgüter, Palettenware, Motoren, Spritzgussformen	Auszug Boden	65 %
geeignet für (Anwendung)	Beschickung mit Hebezeug, Paletteneinlagerung auf allen Ebenen	Höhenverstellraster Ebene	100 mm
Material	Stahl	Stärke Fachboden	40 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Nutzung	einseitig
Höhe	2000 mm	Regal Ausstattung	Böden, Auszugböden
Breite	1290 mm	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet
Tiefe	1260 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Fachlast	800 kg	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Fachlast Kopfboden	200 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, 2 Auszugböden, 1 Kopfboden, Bodenverankerung und Bodenausgleichsplatten-Set
Feldlast	9000 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Gewicht	230 kg