

VARIOfit

Rollbox

Corlette

Traglast 800 kg, Höhe x Länge x Breite 1850 x 1150 x 1200 mm, Aufbau 3 Wände (Stahlrohr), Maschenweite 500 x 260 mm, Gestell mit Kunstharzlackierung in RAL5012 Lichtblau, mit Polyamid-Bereifung

Artikelnummer: 987917



VARIOfit

3 YEARS WARRANTY



VARIOfit Universal-Rollbox Corlette

mit Streben





Rollbox

- Traglast 800 kg
- Höhe x Länge x Breite 1850 x 1150 x 1200 mm
- geeignet für die Größe von LKW-Ladeflächen
- Aufbau 3 Wände (Stahlrohr)
- Maschenweite 500 x 260 mm
- Auflast 1000 kg
- Unterfahrhöhe 170 mm
- Gestell mit Kunstharzlackierung in RAL5012 Lichtblau
- Stahlkonstruktion
- Plattform aus Spanplatte
- Plattform aufgenietet
- 4 Lenkrollen
- mit Polyamid-Bereifung
- Rad Ø 125 mm
- 3 Jahre Garantie





Technische Details

Transportgerät	Rollbehälter	Material	Stahl
Wagentyp	Rollbox	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
geeignet für (Produkt/Material)	LKW-Ladeflächen	Bereifung	Polyamid
Aufbauten	3 Wände (Stahlrohr)	Durchmesser Rad	125 mm
Traglast	800 kg	Oberfläche	kunstharzlackiert
Auflast	1000 kg	Farbe	blau // RAL5012
Höhe	1850 mm	Euronorm	nein
Material Plattform	Spanplatte	Etagen Anzahl	1 Stück
Plattform Ausführung	aufgenietet	Etagenausrichtung	gerade
Länge	1150 mm	Deckel	nein
Breite	1200 mm	Radanordnung	rechteckig
Unterfahrhöhe	170 mm	Garantie	3 Jahre
Maschenweite	500 x 260 mm	Gewicht	87,5 kg
nestbar	ja		

Zubehör

987961		Träger-Ladesicherungsrohr für Rollbox, für Rollbox Breite 1200 mm, In RAL5012 Lichtblau
987972		Einlegeboden, für Rollbox Höhe x Breite 1850 x 1200 mm
987983		Spanngurt für Rollbox, für Rollbox Breite 1200 mm
987994		V-Deichsel für Rollbox, Länge 600 mm, Ringdurchmesser 35 mm, Für Rollbox

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm