



FENDA

Pendelabhangung, A60, chrom, ohne Schirm, ohne Rosette, offenes Kabel, max. 60W

Die FENDA Pendelabhangung mit offenem Kabelende aus unserem MIX & MATCH Pendelleuchten System ermoglicht eine individuelle Zusammenstellung mit FENDA Leuchtenschirmen. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte fur LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	132662
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Pendelprofil
Primare Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	60 W
Lumen	990 lm
Farbe	chrom
Hohe	8.5 cm
Durchmesser	6 cm
Nettogewicht	0.195 kg
Bruttogewicht	0.236 kg
BIG WHITE Seite	296

Leuchtmittlempfehlung

1005303	A60 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005301	A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 9W 2700K CRI90 220°
1005317	A60 E27 tunable smart , LED Leuchtmittel weiß 9W 2700-6500K CRI90 230°
1005304	A60 E27 , LED Leuchtmittel gefrosted 7,5W 2700K CRI90 320°