

Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl CMG636BS1



1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

AOVG9MF00S Mech. Kindersicherung (hohes Glas), HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ625071 Grillblech, emailliert, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ634080 Back- und Bratrost, Mikrowelle, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendeiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendeung, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Der Kompakt-Backofen mit Mikrowellen-Funktion: so erzielen Sie auf schnellstem Wege perfekte Back- und Bratergebnisse.

- **Mikrowellenfunktion:** zum schnellen Aufwärmen oder für schnelles Kochen in Kombination mit Heißluft.
- **4D Heißluft kompakt:** gleichmäßige Wärmeverteilung für perfekte Ergebnisse.
- **TFT-Touchdisplay:** Bedienung mit Klartext und Bildern für einfaches und intuitives Bedienen.
- **Eco Clean Direct:** weniger Reinigungsaufwand dank einer speziellen Beschichtung der Rückwand, die automatisch Verschmutzungen absorbiert.
- **LED-Beleuchtung:** perfekte Ausleuchtung der Speisen bei minimalem Verbrauch.

Zusatzfunktionen: Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
 Steuerung: elektronisch
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 455x594x548 mm
 Abmessungen des Garraumes: 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 Nettogewicht: 35.4 kg
 Bruttogewicht: 37.7 kg
 EAN-Nummer: 4242002789156
 Max. Mikrowellenleistung: 900 W
 Anschlusswert: 3600 W
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl CMG636BS1

Der Kompakt-Backofen mit Mikrowellen-Funktion: so erzielen Sie auf schnellstem Wege perfekte Back- und Bratergebnisse.

- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten:
- 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombibetrieb
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

Design

- intuitiver Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Direct : Rückwand
- Reinigungsunterstützung

Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle
- Soft Close
- Backofengriff aus Aluminium
- Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost


Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Türverriegelung mechanisch
- Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter


Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm

**Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen
mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45
cm, Edelstahl
CMG636BS1**




Maße in mm



Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.



Maße in mm

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

Platz für
Geräteanschluß
320 x 115

