


ABSENKRAHMEN Z54TL60X0



- ✓ Kombinierbar mit Flachschriftmhauben
- ✓ Der Absenkrahmen läßt die Flachschriftmhaube komplett im Oberschrank verschwinden
- ✓ Montage direkt an die Küchenwand
- ✓ Passend für: 60 cm breite Flachschriftmhauben

Ausstattung

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes: 80 x 530 x 630 mm
Abmessung der Palette: 100.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette: 20
EAN-Nummer: 4242004199199



ABSENKRAHMEN Z54TL60X0


Ausstattung

Sonderzubehör

- Kombinierbar mit Flachschildhauben
- Der Absenkrahmen läßt die Flachschildhaube komplett im Oberschrank verschwinden
- Montage direkt an die Küchenwand
- Passend für: 60 cm breite Flachschildhauben


ABSENKRAHMEN
Z54TL60X0

Maßzeichnungen




Maße in mm

Maße in mm




Montage Flachschrühhaube mit
Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand

Maße in mm
Montage Flachschrühhaube
mit Absenkrahmen



A: siehe Kombinationstabelle

Maße in mm
**Montage Flachschrühhaube mit Umluftset
und Absenkrahmen**




A: Siehe Kombinationstabelle

Maßzeichnungen


 Maße in mm
 Kombinationstabelle für 60 cm Flachschirmhaube mit Absenkrahmen

Bauform des Geräts im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt-Einbautiefe	Möbelkorpustiefe
Bauform A	301	17	318	≥ 320
	301	22	323	≥ 325
	301	32	333	≥ 335
Bauform B	301	32	333	≥ 335


Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepasst werden.

 Maße in mm
 Bauform A


Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe laut Kombinationstabelle

 Maße in mm
 Bauform B


Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe laut Kombinationstabelle

 Maße in mm
 Montage Flachschirmhaube mit Umluftset und Absenkrahmen


A: Filterwechsel