



Türdrücker (R-Technik) 111.23PBR

Türdrücker 111.23PBR in U-Form aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile.

Der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.


Mit Vierkantstift 7, 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetzt

Kompatibel mit folgenden Rosetten:


305.23PBR, 315.23PBR



Abmessungen in mm




Farben



Polyamid, matt

Alternative Farben



Polyamid

Technische Änderungen vorbehalten, 14.08.2019