


Fahrbare Auffangwannen Typ FSR

■ für den sicheren, innerbetrieblichen Transport von 60-Liter-Behältern und Kleingebinden

- hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE), hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- leicht zu reinigen
- 4 leichtgängige Rollen, Schiebebügel optional erhältlich



Typ	FSR 6.2			FSR Euro-LR		
Auffangvolumen	60			60		
Maße außen B x T x H [mm]	645 x 795 x 315			645 x 795 x 340		
Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff
Bestellnummer	129-161-J9	129-162-J9	129-163-J9	130-229-J9	130-230-J9	130-231-J9
ZUBEHÖR	Schiebebügel					
Bestellnummer	130-627-J9			129-164-J9		



Transportwagen DENIOS classic-line, mit Kunststoffwanne

Kompakte Abmessungen: leichtes und sicheres Fahren auch in engen Räumen und Durchgängen

- Robuster Stahlwagen mit herausnehmbarer Auffangwanne aus chemisch beständigem Polyethylen
- Ideal für den Transport von z.B. Gefahrstoffen in Kleingebinden
- Mit Schiebebügel und je 2 leichtgängigen Bock- und Lenkrollen aus Polypropylen (Ø 100 mm)
- Wahlweise ohne bzw. mit Gitterrost aus verzinktem Stahl oder Kunststoff

classic-line

by DENIOS ■■

Typ	Transportwagen DENIOS classic-line mit Kunststoffwanne		
Auffangvolumen [l]	1 x 30		
Maße außen B x T x H [mm]*	1110 x 602 x 1074		
Traglast gesamt [kg]	150		
Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff
Bestellnummer	114-837-J9	114-839-J9	114-841-J9

*Gesamthöhe mit Schiebebügel