

BS-ROLLEN roulette fixe

force 200 kg, avec bandage TPE,
diamètre 160 mm, moyeu avec
roulement à rouleaux, jante en
plastique, fixation avec panneau,
longueur x largeur 138 x 109 mm

Numéro d'article: 159283



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

roulette fixe

- force 200 kg
- avec bandage TPE
- ménage le sol
- diamètre 160 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 109 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm

Détails techniques

type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
kit	non	frein	sans
modèle	roulette fixe	pare-fils	non
charge	200 kg	hauteur totale	195 mm
pneumatique	TPE	propriété surface de roulement	ménage le sol

Ø de roue	160 mm	longueur de plaque	138 mm
matériau de jante	plastique	largeur de plaque	109 mm
roulement	roulement à rouleaux	distance trou de vis	105x75/80 mm
élément de fixation	panneau	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
conducteur d'électricité	non	Poids	1,45 kg