

RAU

armoire à tiroirs

Serie 7000

hauteur x largeur x profondeur 825 x 580 x 650 mm, 5 tiroir(s), verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, panneau en bois de hêtre massif avec huilage verni



RAU.



Numéro d'article: 231093



armoire à tiroirs




- hauteur x largeur x profondeur 825 x 580 x 650 mm
- 5 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 1x60 mm/1x90 mm/2x150 mm/1x270 mm
- structure en acier
- Avec poignée barre ErgoScript® avec revêtement de couleur aluminium et protection transparente et champ d'inscription
- dimensions utiles tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur utile = hauteur frontale - 15 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs roulements à rouleaux à escamotage automatique, extension 90 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- panneau en bois de hêtre massif avec huilage verni
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie



Détails techniques




| | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| type de meuble | armoire | surface de corps | finition peinture époxy |
| type d'armoire | armoire à tiroirs | surface de face avant | finition peinture époxy |
| matériau | acier | blocage d'extension | blocage d'extension |
| hauteur | 825 mm | verrouillable | oui |
| largeur | 580 mm | système de fermeture | serrure cylindrique à goupilles |
| profondeur | 650 mm | cloison de séparation médiane | non |
| nombre de tiroirs | 5 pièce | champ d'inscription | oui |
| nombre x hauteur tiroirs | 1x60 mm/1x90 mm/2x150 mm/1x270 mm | poignée | poignée barre sur toute la largeur |
| capacité de charge de tiroir | 100 kg | roulant | non |
| hauteur utile de tiroir (détaill) | hauteur frontale - 15 mm | exécution surface d'appui | Tablette en bois |
| largeur utile du tiroir | 490 mm | matériau de plaque | bois de hêtre massif |
| profondeur utile du tiroir | 560 mm | surface de plaque | avec huilage verni |
| équipement armoire | tiroirs | épaisseur de panneau | 25 mm |
| glissière tiroir | roulements à rouleaux à escamotage automatique | livraison | livré monté |
| extension tiroir | 90 % | garantie | 5 années |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | Poids | 68 kg |
| couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010 | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 231162 |  | Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 2 séparateurs longitudinaux + 9 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur frontale 60 - 90 mm, hauteur x largeur x profondeur 47 x 490 x 560 mm |
| 231163 |  | Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 2 séparateurs longitudinaux + 9 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur frontale 120 - 150 mm, hauteur x largeur x profondeur 90 x 490 x 560 mm |
| 231164 |  | Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 2 séparateurs longitudinaux + 9 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur frontale 180 - 360 mm, hauteur x largeur x profondeur 150 x 490 x 560 mm |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 158965 |  | balance de table, non étalonnable, plateforme en plastique, largeur x profondeur 318 x 258 mm, plage de pesage entre 50 kg, Lisibilité par incréments de 20 g |
| 184197 |  | Tapis individuel revêtement de sol industriel, hauteur x longueur x largeur 13 x 900 x 600 mm, En caoutchouc avec surface à picots coloris noir |

| | | |
|--------|---|---|
| 195726 |  | étau parallèle, largeur du mors 140 mm, Ouverture de serrage 180 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu |
| 217101 |  | cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation |
| 530330 |  | tabouret, assise hauteur 540 - 720 mm, revêtement en similicuir en bleu, structure en aluminium, piètement avec roulettes |