

peinture de marquage au sol EXTRA PAINT® XL

en orange, bombe aérosol avec
capacité 0,75 l

lot 6 pièce

Numéro d'article: 254909



peinture de marquage au sol






- convient pour intérieur et extérieur
- convient pour le marquage professionnel et économique des places de stationnement et des voies de service
- Peinture à teneur élevée en pigments
- en orange
- bombe aérosol avec capacité 0,75 l
- 20 min temps de séchage
- durci en 4 heure
- avec Buse spéciale pour marquages nets avec faible brume de pulvérisation - s'utilise aussi simplement à la main
- séchage rapide, résistance à l'abrasion, aux intempéries et aux variations de température
- sans CFC, plomb, cadmium ni toluène
- conseils d'utilisation : Nettoyer le sol au préalable, le poncer ou appliquer une sous-couche si nécessaire. En l'absence d'un prétraitement adapté, la peinture peut s'effacer après un court laps

de temps

Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de balisage	couleur	orange
système de balisage	traçage et marquage	Temps de séchage	20 min
type de marquage	peinture de marquage au sol	durcissement	4 h
lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	équipement marquage au sol	Buse spéciale pour marquages nets avec faible brume de pulvérisation - s'utilise aussi simplement à la main
convient pour (application)	pour le marquage professionnel et économique des places de stationnement et des voies de service	fonction marquage	séchage rapide, résistance à l'abrasion, aux intempéries et aux variations de température
Type de couleur	TRAFFIC EXTRA PAINT XL®	caractéristiques environnemental	sans CFC, plomb, cadmium ni toluène
emballage	bombe aérosol	Poids	8 kg
capacité	0,75 l		

Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
369088		poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène gris, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, couvercle en polyéthylène coloris gris, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
504400		distributeur de pansements, remplissage : 2 x 45 pansements hydrofuges, hauteur x largeur 135 x 230 mm, boîtier en plastique en vert