

élingue

4 brins, force 0 - 45° / 45 - 60° 2100 / 1500 kg, longueur utile 1 m, Ø câble de levage 10 mm, avec crochet à œillet

Numéro d'article: 505066



Élingue

4 brins

élingue

- 4 brins
- force 0 - 45° / 45 - 60° 2100 / 1500 kg
- longueur utile 1 m
- Ø câble de levage 10 mm
- avec crochet à œillet
- en acier
- selon DIN EN 13414-1 et les recommandations de la FSA (association de sécurité allemande)

Détails techniques

appareil de levage	équipement d'arrimage	nombre de chaînes	4 pièce
équipement d'arrimage	élingue	type de crochet	crochet à œillet
charge (simple directe)	2100 kg	Diamètre du câble de levage	10 mm
Force 0-45°	2100 kg	matériau	acier

Force 45-60°	1500 kg	norme	DIN EN 13414-1 // recommandations FSA
longueur utile	1 m	Poids	7,03 kg

Accessoires

505076	.	Allongement pour élingue, force 2100 kg, 4 brins, supplément de prix par mètre ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
--------	---	---