

## benne à ordures

capacité 1100 l, corps en polyéthylène haute pression vert, hauteur x largeur x profondeur 1460 x 1370 x 1210 mm, soubassement 4 roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc



Numéro d'article: 955262

## Conteneur à déchets de grand volume

### Utilisation sûre grâce à la sécurité enfants

benne à ordures







- capacité 1100 l
- corps en polyéthylène haute pression vert
- hauteur x largeur x profondeur 1460 x 1370 x 1210 mm
- avec couvercle coulissant
- blocable en semi-ouverture et en ouverture totale et avec sécurité enfants
- couvercle vert
- soubassement 4 roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc
- verrouillage centralisé et 2 blocages de direction
- sécurité enfants selon EN840-6

## Détails techniques

équipement d'élimination	benne à ordures	Matériau corps	polyéthylène haute pression
convient pour (application)	tous les dispositifs de vidage courants	couleur du corps	vert
capacité	1100 l	équipement bac	écoulement de l'eau avec bouchon dans le fond
hauteur	1460 mm	couleur du couvercle	vert
largeur	1370 mm	soubassement	4 roulettes pivotantes

profondeur	1210 mm	pneumatique	caoutchouc
roulant	oui	frein	verrouillage centralisé // 2 blocages de direction
couvercle	oui	certification	sécurité enfants EN840-6
type de couvercle	couvercle coulissant	Poids	65 kg
fonction couvercle	blocable semi-ouverture et ouverture totale // sécurité enfants		

## Cela s'adapte aussi ...

202021		sac poubelle, capacité 120 l, En LDPE épaisseur 60 µm, longueur x largeur 1100 x 700 mm, en bleu
202835		pince ramasse-débris, bout de pince en plastique, ouverture de prise 105 mm, longueur 1050 mm, en aluminium, anodisé
225063		pelle à poser avec balai, avec balai de voirie, pelle hauteur x largeur x profondeur 190 x 410 x 385 mm, Largeur de travail 500 mm, manche longueur 1400 mm
503898		cendrier sur pied, hauteur x diamètre 730 x 400 mm, en acier, corps galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7024 gris graphite, forme de sablier
527154		balai de voirie, Largeur de travail 600 mm, pour tous types de saleté sur sols rugueux
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois