

**Artikelnummer:** 129392

**Kurzbeschreibung:** Rollbox, 3-seitig,  
Kunststoffbodenplatte, 724 x 815 x 1850 mm,  
dunkelblau (RAL 5010)

**Langbeschreibung:** Rollbox, 3-seitig,  
Kunststoffbodenplatte, Nutzhöhe 1640 mm: Die  
Rollboxen im modularen Baukastensystem mit  
innovativer Klemmtechnik haben eine besonders  
glatte Oberfläche mit einer hervorragenden  
Widerstandsfähigkeit, bedingt durch eine  
galvanisch verzinkte Oberfläche. Einsetzbar im  
Temperaturbereich von +60-Grad bis -10-Grad  
C. Serienmäßig ausgestattet mit  
Kunststoffbodenplatten (Material: HDPE), mit 2  
Metallschienen als Rahmenversteifung sowie 2  
Lenk- und 2 Bockrollen (Polypropylen-Räder, a'Ëœ 108 mm) mit Fadenschutz und  
verschraubter Radachse. Mit 2 einsteckbaren Seitengittern aus Rohr (22 mm) Nutzhöhe:  
1640 mm, Ausfachung mit 4 senkrechten und 4 waagerechten Flacheisen (12 x 3 mm)  
Traglast: 500 kg Gewicht: 33,5 kg Maße: B 724 x T 815 x H 1850 mm



**EAN/GTIN:** 4260474940387