

2-line telephone surge protector (RJ11/RJ45 type)

Teil Nr. : PTeI2

Verfügbarkeit : North America, Latin America, Eastern Europe : Middle East : Africa, Western Europe, China, Japan, India, Asia : Australia : South Pacific, Saudi Arabia



Product Overview

Allgemeine Funktionen

Inklusive

Documentation

Schutz bei Katastrophen

Benutzerhandbuch

[User Manual](#)

[Installation Guide](#)

Technische Daten

Eingabe

Nominelle Eingangsspannung

--

Eingangsanschlußart

--

Überspannungsschutz und Filterung

EMI/RFI-Geräuschunterdrückung (100 kHz bis 10 kHz)

0.0 dB

Spitzenstrom (Common Mode)

0.15 kAmps

Antwortzeit (ns) NM

1.0 ns

Datenleitungsschutz

RJ-11 Modem-/Faxschutz

Geschützte Leitung

1-4 RJ11 , 3-6 RJ45

Abmessungen

Nettogewicht

0.14 lbs (0.06 kg)

Nettohöhe

4.05 inches (10.29 cm)

Net Width

1.87 inches (4.75 cm)

Nettotiefe

1.10 inches (2.79 cm)

Shipping Weight

0.30 lbs (0.14 kg)

Frachthöhe	0.00 inches (0.00 cm)
Frachtbreite	0.00 inches (0.00 cm)
Versandgewicht	0.00 inches (0.00 cm)
Farbe	Beige

Umgebung

Betriebstemperatur	-15 - 45 °C (5 - 113 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 %
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C (5 - 113 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %

Conformance

Begutachtung	CE , CSA , UL 497A , UL eingetragen
Standardgarantie	10 years repair or replace

Copyright © American Power Conversion Corp., all rights reserved

[Startseite](#) | [Produkte](#) | [Support](#) | [Service](#) | [UPS-Auswahl](#)
[Hilfe beim Kauf](#) | [Kontakt](#)