

Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus NdFeB

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:
NdFeB N35 (Neodym).

Ausführung:
vernickelt.


Hinweis:
Ungeschirmtes System.

Temperaturbereich:
max. 80 °C.

Montage:
Die Magnete können durch Einpressen oder Einkleben montiert werden.

Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche

Zeichnungen



Artikelübersicht

Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus NdFeB

Bestellnummer	D	H	Haftkraft N
K1404.05	5 ±0,1	3 ±0,1	5
K1404.06	6 ±0,1	3 ±0,1	7,5
K1404.08	8 ±0,1	4 ±0,1	13
K1404.10	10 ±0,1	3 ±0,1	15
K1404.12	12 ±0,1	3 ±0,1	20
K1404.15	15 ±0,1	3 ±0,1	25
K1404.18	18 ±0,1	3 ±0,1	33
K1404.24	24 ±0,1	3 ±0,1	39