

Termékinformációk

95 32 100

Kábelvágó

(racsnis elv)

Teleszkópos szárral



- Szerszám hossza: 650 - 860 mm
- Súly csak 4980 g
- Cu- és Al-kábelhez, egy- és többvezetékes – keménygumi vagy műanyag köpennyel is
- Nem alkalmas acélhuzalhoz, drótkötelekhez és finoman sodrott (nagyon rugalmas) vezetőkhoz
- Szalagpáncélozású kábelekhez is alkalmas
- Erőkímélő vágóélek optimális áttételi viszonyal
- Nagy vágóteljesítmény a kétkézes kezelés és racsnis működési elv révén
- A szerszámot bármely vágóhelyzetben ki lehet nyitni
- Több fokozatban állítható 400 - 610 mm-es szárhossz (rövid szállítási hossz, egyéni beállítás a munkafeltételekhez)
- Kés: különleges minőségű speciális szerszámacél, olajban edzett
- Szár: ovális alumínium cső, nagy szilárdságú

Altalános

Cikkszám	95 32 100
EAN	4003773071570
Fej	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	4.980 g
Méret	680 x 220 x 60 mm

Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	960 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 100 mm
MCM	1.900

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

